

バイメタルホールソー 補修用センタードリル・シャンク

当製品はネセクト製バイメタルホールソー専用の補修部品です。

安全に正しく製品をご使用いただくためのお願い

このたびは、ネセクト製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。ご不明な点はカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。

- ★ホールソーとドリルサイズ等が適合しているか必ず確認してください。
- ★インパクトドライバや振動ドリルは非対応です。使用しないでください。

NXCD200-60L68

イメージ	数量	仕様	付属品
	1	Φ6.0×L68mm	六角レンチ・排出スプリング

NXCD200-63L72

イメージ	数量	仕様	付属品
	1	Φ6.35×L72mm	六角レンチ・排出スプリング

NXCD200-60L68-SS (標準シャンク付属)

イメージ	数量	仕様	付属品
	1	Φ6.0×L68mm	標準シャンク 六角レンチ 排出スプリング

NXCD200-63L72-RS (強化シャンク付属)

イメージ	数量	仕様	付属品
	1	Φ6.35×L72mm	強化シャンク 六角レンチ 排出スプリング

使用上の注意 ※併せてホールソー本体の説明書に記載の事項もご注意ください。

- ・小さなお子様やペットなど作業以外が作業場所に近づかないように十分注意してください。
- ・電動工具からホールソーを着脱する際には、必ず電動工具のスイッチを切り、バッテリーを外すかコンセントからプラグを抜いて作業してください。
- ・ホールソーは刃物工具ですので取扱には細心の注意を払ってください。また安全な服装で作業して巻き込み防止のため手袋は使用しないでください。保護メガネも着用してください。
- ・作業前に電動工具の状態の確認、ホールソーに異常やねじの緩みがないか、チャッキングにしっかりと固定されているか確認します。

- ・センタードリルのイモネジと、シャンク部のねじは作業後に緩む場合があるので、必ず作業ごとに締め付け確認をしてください。
- ・金属への穴あけ加工時には必ず切削油を使用して、必要に応じてセンターポンチで下穴を開けてから垂直を保持して穴あけしてください。
- ・加工中には絶対に回転部に触れないでください。また加工後もホールソーや加工材は高温になっている場合がありますのでご注意ください。
- ・ブレーキつきドリルの場合、ネジの回転方向の影響により急激なスイッチ OFF 操作をすると慣性でホールソーが回りシャンクから外れる場合があります。危険ですのでご注意ください。
- ・本製品の点検不備や誤った使用方法等により生じた事故、その他不具合による損害について弊社は一切の責任を負いかねます。


センタードリルの交換方法

- ①電動工具などのスイッチを切り、安全を確保した状態でホールソーを工具から取り外してください。※安全のため、電動工具などに装着された状態のままセンタードリルの交換をしないこと。
- ②ホールソー本体からシャンク部を取り外してください。※固定シャンクタイプは外せません。
- ③付属の六角レンチでイモネジを緩めてセンタードリル（排出スプリングつき）を取り外します。
- ※ホールソーの仕様・サイズごとにシャンクは異なりますが、センタードリルはすべてセンタードリル固定用イモネジ（六角穴付止めネジ）で固定されています。
- ④排出スプリングは予めドリルに装着済ですが、スプリングだけ付け替えることも可能です。
- ⑤センタードリルの平面切削部（挿入側にある平らな部分）とシャンクのイモネジ固定部の向きを合わせてから、センタードリルをシャンク穴に挿入し付属の六角レンチでイモネジを締め込みます。
- ⑥シャンク部をホールソー本体に戻してしっかりと締めこんでください。※固定シャンクタイプ除く
- ⑦電動ドリルに装着して試運転を行い、緩みや異常な芯ブレが無いかご確認ください。※シャンク穴とドリル直径はわずかに寸法差がありますので、イモネジを締めこむとごくわずかに偏心しますがご使用には影響ありません。製品仕様ですので予めご了承ください。

シャンクへのドリル装着方法

取扱い時はケガに注意！

イモネジ（六角穴付止めネジ）を付属の六角レンチで緩め、センタードリルを交換します。（必ずイモネジの締めこみ位置・向きとドリルの平面切削部の位置・向きを揃えてください）



※イメージは標準シャンクですが、強化シャンクも同様です。

製品保証

製品	バイメタルホールソー 補修用 センタードリル・シャンク			製品型式	NXCD200-60L68 (ドリル径6mm×長さ68mm) NXCD200-63L72 (ドリル径6.35mm×長さ72mm) NXCD200-60L68-SS (ドリル径6mm×長さ68mm 標準シャンク付属) NXCD200-63L72-RS (ドリル径6.35mm×長さ72mm 強化シャンク付属)		
	保証期間	受領日より1年間	購入日	年 月 日	購入店	注文番号	

●日本国内において、保証期間内に各注意事項などの記載内容に従って正常に使用した場合において故障(破損)した場合には、記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※お客様のご都合により弊社へご返品いただく場合の送料や諸経費はお客様のご負担とさせていただきます。

製品保証をお申込みいただく場合は下記情報と共に、具体的な不具合の内容をご購入店または弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①不具合の具体的な内容など ②購入製品・型式 ③購入日 ④購入店(モール) ⑤注文番号(分かる場合) ⑥氏名 ⑦電話番号などご連絡先 ⑧代替品対応の場合は送付先住所

●保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。)

1.本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません) 2.誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。3.使用や保管に伴う通常の摩耗や劣化、自然損耗など、客観的に製品の不良のみによる不具合と考えられない場合。4.天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。5.お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。6.保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

・本書は本製品の故障(破損)、に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。

・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

・保証期間が過ぎってしまった場合でも修理などのご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)

・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。

nesekt®

Never Ever Stop Exploring. Keep Trying.

探求を止めてはならない、挑み続けよう。

株式会社ネセクト

〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F

カスタマーサポート

TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時~12時 / 13時~16時 土日祝日を除く)

MAIL support@nesekt.co.jp

公式LINE ID @088qxbx (QRコードからお問い合わせいただけます)

