

取扱説明書 (お客様保管用)

nesekt®

ネセクト 吸盤フック 65mm/90mm [粘着サポートプレートつき]

この度は、弊社製品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。
本製品をご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この説明書はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。



製品の特長

- 強力なレバータイプのサクシジョンカップ構造により、強力に吸着・簡単に取り外しすることが可能です。
- 粘着剤を一切使用していないサクシジョンカップ構造のため、取付面の汚損や粘着剤劣化の恐れがありません。
- ストラップ部には補強用ステンレスパイプを採用し、取付部の強化と共にスムーズなストラップの可動を実現。
- 先端フック部には360°回転可能なスイベルフックを採用、ロープの絡みやサクシジョンカップの脱落を抑制します。
- ペンチやドライバーなどの工具を必要とせず、簡単に脱着できるためアウトドアや日常生活でも使いやすい。
- 耐荷重を強化した大型の90mm仕様とコンパクトで扱いやすい小型の65mm仕様の2タイプ。(吸盤部直径)
- 太いストラップの取り付けや、手軽に脱着が可能なエンジニアリングプラスチック製のカラビナ(着脱可能)も付属。
- シンプルかつ機能的なデザインを採用し、高い張力の加わるストラップを補強するアクセントカラーの刺繍入り。
- 付属のPET樹脂製の片面粘着サポートプレート(再使用不可)併用で吸着しにくい粗面でもしっかり固定可能！



90mm / 65mm (吸盤部直径) レバータイプのサクシジョンカップ構造なので強力 & 着脱が簡単！ 粘着サポートプレートで吸着力アップ 360°回転するスイベルフック & カラビナ ステンレスパイプによる強化構造

鉛直静止耐荷重 (参考値) 90mm : 30kg / 65mm : 15kg ※粘着サポートプレート不使用
※使用環境による荷重変化を考慮してください。特にタープなどは風により非常に強い負荷がかかります。

鉛直静止耐荷重は90°の鉛直ガラス壁面に取り付けし、鉛直方向に荷重を静的にかけた場合の耐荷重の参考値です。
 平滑なガラス面での試験結果(安全率1.5)であり、取付面の状態や吸盤面の状態、荷重の負荷方向や揺動などにより耐荷重が大幅に低下しますのでご注意ください。
 また試験では24時間保持を確認していますが、長期間の吸着は真空度の低下により脱落の可能性があります。
 耐荷重を超えると脱落による怪我だけでなく、ストラップやフック、取付面などの破損の恐れがあります。
 カーサイドタープとしての使用においては、自動車の塗装面ではなく平滑なガラス面への装着がより適切です。吸盤フックの脱落時に、タープポール等が倒れる可能性があります。補助ロープを併用するなど安全面に十分配慮してください。

製品の使用方法 (イメージは90mmですが65mmも同様です)

取り付け方法①

レバーが起きた状態であることを確認して、取付面にPRESS部を強く押し付けて固定します。取付面も吸盤部も事前に汚れを拭き取ってから取付してください。

取り付け方法②

PRESS部もしくは吸盤部左右を取付面に向けて押さえたまま、レバーを吸盤側に倒してください。吸着状態を十分確認してください。

取り外し方法

負荷を取り除いた状態で、はじめにレバーを手前側に起こします。その後、吸盤部のタブを引っ張って剥がすようにして取り外してください。



取り付け面と吸盤面は布などでゴミや汚れを除去してください。





タブを必ず起こしてから取り外してください

粘着サポートプレート

[必要な場合のみ使用]
※貼付後は再使用不可

同梱の粘着サポートプレートは吸盤が密着しにくい表面にわずかな凹凸がある面(シャッターボックスなどの金属面)等でも吸着力を確保するための透明な片面粘着プレートです。
強力な粘着剤のため貼付後は簡単にはがすことができません。ご使用時には貼付面に影響が無いが十分ご注意ください。また粘着力依存となり耐荷重が低下する場合があります。

- 住宅の外壁や自動車など、外観への影響が懸念される部位には粘着サポートプレートは使用しないでください。
- 高温になる場所では粘着剤が溶け出す場合があります。また取り外した際に壁面などに粘着跡が残る場合があります。



装着不可

本製品は吸盤の吸着力(真空状態の維持)により固定されますので、貼り付け面に凹凸があるなど真空状態が維持できない場合は脱落します。平滑に見えてもさらさらとした面や光沢の無い面は微細な凹凸があり貼り付けできません。装着不可例：住宅の外壁、シャッターボックス、金属製フェンスなど

補助板について

補助板が貼付可能な"平面"であれば吸盤フックが使用できる場合があります。(補助板は再使用不可)

ご使用上のお願い

- ・本製品は物理的に締結固定するものではありませんので、吸盤が外れる可能性を考慮してご使用ください。
- ・本製品には参考値として鉛直静止耐荷重を設けていますが、吸着面の状態や負荷方向等で耐力は変化します。
- ・不測の脱落などによる吊下物、固定物、取付面や車両などへの破損に関して、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・本製品には可動部がありますので、指はさみなどの恐れがあります。取扱には十分注意してください。
- ・付属の粘着サポートプレートは外したあとに粘着跡が残った場合でも差し支えないのない場所で使用してください。
- ・本製品の使用後は汚れの洗浄(水洗い可)と乾燥を行ってください。吸着面は傷つけないように注意してください。
- ・製造工程や材料の性質上、使用に影響しない程度の小傷や形状のわずかなバラつきなどがある場合があります。
- ・本製品は主に樹脂部品で構成されていますので、紫外線や経年による劣化を生じます。屋内での保管を推奨します。
- ・本製品の目的外使用や、誤った使用は本製品や関連物の破損、怪我などにつながりますのでお止めください。
- ・本製品に著しい劣化や破損等が確認された場合や、吸着力の低下がみられた場合は速やかに使用を中止してください。
- ・本商品を廃棄処分する場合には、地域条例等に従って正しく廃棄処分してください。
- ・吸盤部の変形は吸着力の低下の原因となります。また、本商品を加工・分解・修理しないでください。
- ・小さな子供の手の届く場所に保管しないでください。部品の誤飲や思わぬ怪我などの恐れがあります。
- ・本製品は付属のカラビナも含め、山岳登山用や救助用など人体に影響のある用途で絶対に使用しないでください。
- ・自動車への使用などにおいては脱落時の破損や塗装面への影響などに十分に注意して停車状態で使用してください。
- ・本製品を恒久的に使用することはできません。また走行中の自動車や人体、動物などへの使用はしないでください。
- ・本製品に関する不明な点がある場合は使用する前にカスタマーサポートまでお問合せください。

製品	吸盤フック 65mm/90mm	製品型式	NESH110-65SXOGR / NESH110-90SXOGR
保証期間	弊社からのご購入日(受領日)より1年間	ご購入日	年 月 日

日本国内において保証期間内に取扱説明書、本体ラベルなどの記載内容に従って正常な使用状態において故障(破損)した場合には、本書の記載内容に基づいて無償にて保証対応させていただきます。※

保証期間内に故障(破損)・交換をご依頼になる場合は下記の情報と共に、具体的な不具合や故障の内容をご購入の各モール(amazon/楽天/yahoo!など)、もしくは弊社カスタマーサポートまでお問い合わせください。

①ご購入製品 ②ご購入時期 ③ご購入時の注文番号(不明な場合でも承ります) ④氏名 ⑤電話番号やメールアドレスなどご連絡先
※お客様のご都合により弊社へご返品やご送付いただく場合の送料や諸経費はお客様のご負担となります。

保証除外項目 (保証期間内でも次のような場合には保証対象外となります。)

1. 本書のご提示が無い場合。(ご注文履歴・状況等が確認できた場合はその限りではありません)
2. 誤った使用方法、取扱上の不注意によって生じた損害や故障。不当な修理や改造によって生じた損害や故障。
3. 使用や保管に伴う通常の摩耗や劣化、自然損耗など、客観的に製品の不良のみによる不具合と考えられない場合。
4. 天災、地震、水害、落雷その他天変地異、ガス害、塩害、公害などによって生じた損害や故障(破損)。
5. お買い上げ後の移動や輸送によって生じた損害や故障(輸送事故・運送事故)など運送会社による保証を要するもの。
6. 保証期間経過後のご依頼や、客観的事実を基に当社が保証対象として合理的に認められない場合。

- ・本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ・本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ・本書は本製品の故障(破損)に対し弊社の判断により製品本体の修理・交換・返金対応などの保証対応をするものであって、本製品の仕様または使用不能によって生じた関連する損害に対して、当社が責任を負うものではありません。
- ・本書は明示した期間・条件のもとにおいて保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ・保証期間が過ぎてしまった場合でも修理などのご相談を承ります。(御見積の上で有償修理・対応となる場合があります)
- ・補修部品などに関しては弊社カスタマーサポートまでお気軽にご相談ください。



株式会社ネセクト 〒130-0003 東京都墨田区横川3丁目12-2 Rimba Tokyo Oshiage 2F
カスタマーサポート TEL 03-6381-3277 (受付時間 10時~12時 / 13時~16時 土日祝日を除く)
MAIL support@nesekt.co.jp 公式LINE ID @088qxwbx (QRコードからお問い合わせいただけます)